

Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo.:10.01.06.02993

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02993>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiETTO (tonda) > Ventose a soffiETTO con anello di tenuta > FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventosa a soffiETTO (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani



Dimensione: 120


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Acciaio

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	79,30 mm
d3	69,40 mm
D1	127,80 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	96 mm
G1	G1/2"-IG
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Corsa)	35,70 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Volume	290,68 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	150 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	120
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	354 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo.:10.01.06.02993

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02993>

Famiglia de prodotti

FSGPL

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pagina 2 a partire dal 2