

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 3 NBR-55 N055

Numero articolo.:10.01.06.03704

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03704>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 3 NBR-55 N055

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 3

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Corsa)	1,10 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,15 N
Forza rottura	0,40 N
Volume	0,02 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	4 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 3 NBR-55 N055

Numero articolo.:10.01.06.03704

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03704>

Dimensione	3
Famiglia raccordo	N 055
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Famiglia de prodotti	FG