

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 6 NK-45 N004

Numero articolo.:10.01.06.02604

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02604>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FGA 6 NK-45 N004

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 6

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	3,70 mm
d1	5,80 mm
d2	3 mm
D1	7,50 mm
Dk	7,20 mm
Dmax(S)	8 mm
Ds	5,70 mm
H	9 mm
H2	2 mm
H3	3,20 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	0,40 N
Dimensione	6
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Peso	0,20 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 6 NK-45 N004

Numero articolo.:10.01.06.02604

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02604>

Raggio volta (min) (convesso)	2 mm
-------------------------------	------

Famiglia de prodotti	FGA
----------------------	-----