Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00242

https://www.schmalz.com/10.01.06.00242

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

- Dimensione: 60
- Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
- Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/4"-AG
- Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	41 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	61,50 mm
Ds	59 mm
G1	G1/4"-AG
H	39 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	12,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	75 N
Forza rottura	120 N
Volume	31 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Famiglia raccordo	N 014

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00242

https://www.schmalz.com/10.01.06.00242

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	38,20 g
Famigilia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio

SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Numero articolo.:10.01.06.00184

Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Materiale: Alluminio
Diametro esterno D: 16,5 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm

FGA 60 VU1-72 N014

Numero articolo.:10.01.06.00178

Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A
Numero pieghe: 1,5