

## Ventosa a soffiETTO (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiETTO (tonda) > Ventose a soffiETTO SABT-C (1,5 pieghe) > SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

### Ventosa a soffiETTO (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M10-AG

Numero pieghe: 1,5

Altezza H: 39 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 19 mm    |
| Dmax(S)   | 66 mm    |
| dn        | 4 mm     |
| Ds        | 63 mm    |
| H         | 39 mm    |
| H2        | 2 mm     |
| LG1       | 11,50 mm |
| SW1       | 8 mm     |
| Z (Corsa) | 14,30 mm |
| G1        | M10-AG   |

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Numero pieghe                   | 1,50                |
| Dimensione                      | 60                  |
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR |
| Potenza aspir.                  | 82 N                |
| Forza rottura                   | 137 N               |
| Forza laterale                  | 89 N                |
| Forza laterale (superf. oliate) | 84 N                |
| Volume                          | 23 cm <sup>3</sup>  |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Raggio volta (min) (convesso)      | 50 mm  |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm   |
| Famiglia de prodotti               | SABT-C |

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N054 M10-AG DN400

Numero articolo.:10.01.01.11942

Filettatura G1: M10-AG

Materiale: Alluminio



#### REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45

Numero articolo.:10.01.01.11994

Diametro esterno D: 28 mm

Lunghezza L: 9,5 mm

Materiale: Perbunan XNBR

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.06.01878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01878>



### SABT 60 NBR-60

Numero articolo.:10.01.06.01877

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 1,5