

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02459>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FGA 16 SI-HD-65 N016

### Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all'usura superfici non piane




Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	8,40 mm
D1	17 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	15,60 mm
H	19,20 mm
H2	3,80 mm
H3	9,40 mm
Z (Corsa)	6,70 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	2,30 N
Forza rottura	6,70 N
Volume	1,30 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	7 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	16
Famiglia raccordo	N 016

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02459>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	1,20 g
Famiglia de prodotti	FGA

### Accessori



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02459>



### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio



### SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04062

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.04365

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico

## Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02459>



### SA-NIP N016 M5-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04689

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



### SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04690

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico