Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

https://www.schmalz.com/10.01.06.04182

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

- Dimensione: 16
- Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
- Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A
- Propriet: FDA-compatible
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: M5-AG
- Numero pieghe: 1,5
- Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	8,40 mm
Dmax(S)	18,50 mm
dn	2,50 mm
Ds	15,60 mm
G1	M5-AG
H	24,20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Corsa)	7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Dimensione	16
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	M5-AG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	0,75 cm³

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

https://www.schmalz.com/10.01.06.04182

Potenza aspir.	2,30 N
Forza rottura	6,70 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	2,30 g
Famigilia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SPI 17 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03283

Dimensione: 17
Materiale: Polietereterchetone

Pezzi di ricambio

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016
Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza L1: 16 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Diametro nominale dn: 2,5 mm
Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

https://www.schmalz.com/10.01.06.04182

FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A