

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB1 (1,5 pieghe) > SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 15


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	9,50 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	19,70 mm
Ds	15,40 mm
G1	G1/8"-AG
H	21 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,30 N
Forza rottura	9 N
Forza laterale	5 N
Volume	1,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	8 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	15
Numero pieghe	1,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	5,50 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SPI 12 PA SPB1-15

Numero articolo.:10.01.06.03709

Dimensione: 12

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB1-15

Pezzi di ricambio



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>



SPB1 15 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.06.02783

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5