

## Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto  
SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso > SPB2 40 SI-55 SW80 P

### Ventosa a soffiutto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton-aggi&imballagi con stab. intrinseca




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 47 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d         | 12,50 mm |
| d1        | 15,70 mm |
| d2        | 17,80 mm |
| d5        | 11,50 mm |
| dn        | 0,80 mm  |
| D1        | 43,50 mm |
| Dmax(S)   | 44,60 mm |
| Ds        | 42,70 mm |
| H         | 47 mm    |
| H2        | 2,20 mm  |
| H3        | 8,20 mm  |
| H5        | 2 mm     |
| Z (Corsa) | 20 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore             |
|-------------------------------|--------------------|
| Potenza aspir.                | 14,90 N            |
| Forza rottura                 | 40 N               |
| Volume                        | 22 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm              |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Dimensione                      | 40          |
| Numero pieghe                   | 2,50        |
| Materiale aspiratore            | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A  |
| Peso                            | 18,50 g     |
| Famiglia de prodotti            | SPB2        |

### Accessori



#### FD 34 120

Numero articolo.:10.01.06.02572

Diametro esterno D: 34 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffietto

Dimensione: FG 42

### Pezzi di ricambio



#### SW 80 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00090

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>



### SPB2 40 SI-55 P

Numero articolo.:10.01.06.03126

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In