

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03522>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB4 (4,5 pieghe) > SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G3/8"-AG

Numero pieghe: 4,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	17 mm
dn	10,30 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G3/8"-AG
H	59,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	16 N
Forza rottura	22 N
Volume	15,61 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Numero pieghe	4,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	30

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03522>

Peso	27,40 g
Famiglia de prodotti	SPB4

Accessori



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SPI 24 PE SPB4-30

Numero articolo.:10.01.06.02855

Dimensione: 24

Materiale: Polietilene

Applicazione: SPB4-30

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03522

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03522>



SPSE 30

Numero articolo.:10.01.06.02953

Dimensione: 30

Pezzi di ricambio



SC 080 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02593

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G3/8"-AG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



SPB4 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.02589

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de