

## Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto  
SPB4f (4,5 pieghe) > SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-AG

Numero pieghe: 4,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d2        | 15,30 mm |
| dn        | 4 mm     |
| Dmax(S)   | 42 mm    |
| Ds        | 39,70 mm |
| G1        | G1/8"-AG |
| H         | 59,50 mm |
| LG1       | 7,50 mm  |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 18 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                |
|------------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir. a -200 mbar         | 6,80 N                |
| Potenza aspir. a -400 mbar         | 13,60 N               |
| Potenza aspir.                     | 20,40 N               |
| Forza rottura                      | 23,80 N               |
| Volume                             | 15,12 cm <sup>3</sup> |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm                  |
| Numero pieghe                      | 4,50                  |
| Materiale aspiratore               | Silicone SI           |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso                            | 28,70 g    |
| Famiglia de prodotti            | SPB4f      |

### Accessori



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03544

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03544>



### SC 080 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03142

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 28 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm



### SPB4f 40 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03265

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5