

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto  
SPB4f (4,5 pieghe) > SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

### Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 4,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d2        | 12,30 mm |
| dn        | 8 mm     |
| Dmax(S)   | 32 mm    |
| Ds        | 30,70 mm |
| G1        | G1/4"-AG |
| H         | 47,50 mm |
| LG1       | 10 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 11 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore               |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir. a -200 mbar         | 4,30 N               |
| Potenza aspir. a -400 mbar         | 8,50 N               |
| Potenza aspir.                     | 12,80 N              |
| Forza rottura                      | 21,20 N              |
| Volume                             | 5,99 cm <sup>3</sup> |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm                 |
| Numero pieghe                      | 4,50                 |
| Materiale aspiratore               | Silicone SI          |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso                            | 21,20 g    |
| Famiglia de prodotti            | SPB4f      |

### Accessori



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>



### SC 080 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03268

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



### SPB4f 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03264

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5