

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB4f (4,5 pieghe) > SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 4,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	12,30 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
G1	G1/4"-AG
H	47,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	11 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	4,30 N
Potenza aspir. a -400 mbar	8,50 N
Potenza aspir.	12,80 N
Forza rottura	21,20 N
Volume	5,99 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Numero pieghe	4,50
Materiale aspiratore	Silicone SI

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	21,20 g
Famiglia de prodotti	SPB4f

Accessori



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00002

Campo di tenuta: 16,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03539

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03539>



SC 080 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03268

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SPB4f 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03264

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 4,5