

## Ventosa a soffiutto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto  
SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

### Ventosa a soffiutto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton-aggi&imballagi con stab. intrinseca



Dimensioni (LxB): 60 x 20


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-AG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| b2        | 12,80 mm |
| Bmax(S)   | 27,50 mm |
| Bs        | 21,40 mm |
| dn        | 3,60 mm  |
| G1        | G1/8"-AG |
| H         | 24 mm    |
| L2        | 53,50 mm |
| LG1       | 7,50 mm  |
| Lmax(S)   | 67 mm    |
| Ls        | 61,40 mm |
| SW1       | 14 mm    |
| Z (Corsa) | 8 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore             |
|-------------------------------|--------------------|
| Potenza aspir.                | 32,50 N            |
| Forza rottura                 | 39,80 N            |
| Forza laterale                | 32,20 N            |
| Volume                        | 11 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm              |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm         |
| Dimensioni (LxB)                   | 60 x 20      |
| Numero pieghe                      | 1,50         |
| Materiale aspiratore               | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 65 Shore A   |
| Peso                               | 11 g         |
| Famiglia de prodotti               | SPOB1        |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



**SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16**

Numero articolo.:10.07.01.00309

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm

### Pezzi di ricambio



**SC 040-AR G1/8-AG MOD**

Numero articolo.:10.01.06.02495

Geometria del collegamento: 040-AR

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,3 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03510

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03510>



### SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Numero articolo.:10.01.06.02462

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5



### SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Numero articolo.:10.01.06.02462

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5