

Ventosa piatta (tonda)

SPF 10 ED-65 M5-IG

Numero articolo.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose piatte SPF > SPF 10 ED-65 M5-IG

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: M5-IG

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| dn | 3,10 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10,50 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 18,50 mm |
| LG1 | 5,50 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Corsa) | 1 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir. | 4,40 N |
| Forza rottura | 5,20 N |
| Forza laterale | 3,50 N |
| Volume | 0,30 cm ³ |
| Raggio volta (min) (convesso) | 8 mm |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
| Dimensione | 10 |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SPF 10 ED-65 M5-IG

Numero articolo.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Numero pieghe | 0 |
| Materiale aspiratore | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 1,50 g |
| Famiglia de prodotti | SPF |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SC 030 M5-IG

Numero articolo.:10.01.06.03440

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: M5-IG

Lunghezza L1: 15,8 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm



SPF 10 ED-65 SC030

Numero articolo.:10.01.01.12894

Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 8,5 mm