

## Aspiratore piatto (tondo)

SPF 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12373

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12373>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPF 40 ED-65 SC050

### Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 15 mm

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	11 mm
d1	17,50 mm
Dk	21,60 mm
Dmax(S)	43,70 mm
Ds	41,40 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Corsa)	2,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	49,50 N
Forza rottura	62,50 N
Forza laterale	25 N
Volume	5,09 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	40

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

SPF 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12373

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12373>

Famiglia raccordo	SC 050
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	4,40 g
Famiglia de prodotti	SPF

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02543

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 29 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



#### SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02546

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 28,5 mm

Lunghezza di montaggio: 19,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm

## Aspiratore piatto (tondo)

SPF 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.01.12373

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12373>



**SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16**

Numero articolo.:10.07.01.00308

Diametro esterno D: 17,5 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm