

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.19.00101

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00101>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a campana SAXM > SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

### Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 20


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5,10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	21,80 mm
G1	G1/4"-AG
H	23,70 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	20 N
Forza laterale	15 N
Forza laterale (superf. oliate)	20 N
Volume	1,55 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	5 mm
Dimensione	20

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.19.00101

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00101>

Allacciamento	G1/4"-AG
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	14,50 g
Famiglia de prodotti	SAXM

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SC-A 045 G1/4-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02818

Geometria del collegamento: 045

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



#### SAXM 20 ED-85 SC045

Numero articolo.:10.01.19.00003

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.19.00101

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00101>



**SC-S 045 FDC-L**

Numero articolo.:10.01.06.02803

Forma: Elem d attr con Auto-bloc