

## Ventosa a soffiutto (ovale)

SAOB 60x30 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.06.00908

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00908>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffiutto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe) > SAOB 60x30 NBR-60 RA

### Ventosa a soffiutto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 60 x 30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: RA

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B1        | 31 mm    |
| Bmax(S)   | 33 mm    |
| Bs        | 30,60 mm |
| dn        | 4 mm     |
| H         | 30 mm    |
| L1        | 55,70 mm |
| L4        | 31,80 mm |
| Lmax(S)   | 63 mm    |
| Ls        | 60,60 mm |
| Z (Corsa) | 7 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                |
|------------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                     | 38 N                  |
| Forza rottura                      | 69,50 N               |
| Forza laterale                     | 72,50 N               |
| Forza laterale (superf. oliate)    | 41,70 N               |
| Volume                             | 10,50 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 18 mm                 |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm                  |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (ovale)

SAOB 60x30 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.06.00908

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00908>

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensioni (LxB)                | 60 x 30             |
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A          |
| Numero pieghe                   | 1,50                |
| Peso                            | 35,40 g             |
| Famiglia de prodotti            | SAOB                |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m