

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN VU1 > PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 15


Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	17,50 mm
dn	2 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	14,50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	1,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	15
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Potenza aspir.	8,50 N
Volume	0,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	12,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Famiglia raccordo	N 005

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	6,40 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	PFYN

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per le parti in elastomero secondo la norma DIN ISO 3302-1 M3

Pezzi di ricambio



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.03529

Famiglia raccordo: N 005

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 17,5 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio



PFG 15 VU1-72 N005

Numero articolo.:10.01.01.00555

Dimensione: 15

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A