Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.11814

https://www.schmalz.com/10.01.01.11814

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di legno con massima dinamica

- Dimensione: 210
- Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
- Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A
- Allacciamento: G1/2-IG
- Altezza H: 26 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	170 mm
d3	134 mm
Dmax(S)	218 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
H	26 mm
L2	52,80 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1770 N
Potenza aspir. d2	1160 N
Volume	223,80 cm³
Raggio volta (min) (convesso)	885 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm

Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.11814

https://www.schmalz.com/10.01.01.11814

Dimensione	210
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	1.120,50 g
Numero pieghe	0
Famigilia de prodotti	SHF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 13 mm

SIEB 19.5x1 MS 100

Numero articolo.:10.07.01.00215

Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.11814

https://www.schmalz.com/10.01.01.11814

SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110

PC 200

Numero articolo.:10.01.01.13089

Dimensione: 200

Pezzi di ricambio

DR-SHF 210 NK-45

Numero articolo.:10.01.01.11809

Dimensione: 210

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A