

## Piastra di aspirazione (tonda)


SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione legno > Piastre di aspirazione SPC > SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

### Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi




Dimensione: 250

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| d         | 34 mm     |
| d2        | 203 mm    |
| ds        | 33,50 mm  |
| Dmax(S)   | 252,50 mm |
| Ds        | 250 mm    |
| G1        | G1/2"-IG  |
| G2        | G1/2"-AG  |
| G3        | G1/8"-IG  |
| H         | 25 mm     |
| H1        | 67 mm     |
| L2        | 76 mm     |
| LG1       | 13,50 mm  |
| LG2       | 16 mm     |
| LG3       | 12 mm     |
| Z (Corsa) | 7 mm      |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo      | Valore |
|----------------|--------|
| Potenza aspir. | 2540 N |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Volume                             | 387,99 cm <sup>3</sup> |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm                  |
| Dimensione                         | 250                    |
| Materiale aspiratore               | Gomma nitrilica NBR    |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 55 Shore A             |
| Peso                               | 1360 g                 |
| Numero pieghe                      | 0                      |
| Famiglia de prodotti               | SPC                    |

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### PC 250

Numero articolo.:10.01.01.13090

Dimensione: 250



#### TV G1/2-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00038

Filettatura G1: G1/2"-AG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

### Pezzi di ricambio



#### DR-SPC 33 HNBR-65

Numero articolo.:10.01.01.11371

Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile idr. HNBR

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 16,5 mm



#### DR-SPC 250 NBR-55

Numero articolo.:10.01.01.01192

Dimensione: 250

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 24,5 mm