Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13794

https://www.schmalz.com/10.01.01.13794

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica



- Dimensione: 300
- Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1
- Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A
- Allacciamento: G1/2-IG
- Allacciamento: G1/2"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	272,30 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	309 mm
Ds	303,20 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	M8-IG
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Corsa)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-IG
LG4	10,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13794

https://www.schmalz.com/10.01.01.13794

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4240 N
Potenza aspir. d2	3480 N
Volume	573 cm³
Raggio volta (min) (convesso)	2400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	300
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Famigilia de prodotti	SGF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110

TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 13 mm

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13794

https://www.schmalz.com/10.01.01.13794

FLK-HD G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.06.00242

Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: M6-AG
Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

FLK-HD G1/4-IG

Numero articolo.:10.07.06.00241

Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: M6-AG
Temp. ambiente: -5 ... 130 °C



FLK-HD G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00235

Filettatura G1: G3/8"-AG
Filettatura G2: M6-AG
Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13794

https://www.schmalz.com/10.01.01.13794

SU 300

Numero articolo.:10.01.01.12843

Dimensione: 300
Campo di tenuta: 300,0 ... 330,0 mm
Termostabilità: 80 °C

PC 300

Numero articolo.:10.01.01.13091

Dimensione: 300

Pezzi di ricambio

VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato