

Ventosa piatta (tonda)

SGAN 7 SI-55 M5-IG

Numero articolo.:10.01.01.00797

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00797>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > Ventose piatte
SGAN > SGAN 7 SI-55 M5-IG

Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati



Dimensione: 7

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: M5-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	2 mm
Dmax(S)	7,50 mm
Ds	7 mm
G1	M5-IG
H	22 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,60 N
Volume	0,19 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Dimensione	7
Famiglia raccordo	N 028
Materiale aspiratore	Silicone SI

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SGAN 7 SI-55 M5-IG

Numero articolo.:10.01.01.00797

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00797>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,70 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SGAN

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N028 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00813

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Materiale: Alluminio



SGA 7 SI-55 N028

Numero articolo.:10.01.01.00347

Dimensione: 7

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A