

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 13 PU-55 N029

Numero articolo.:10.01.01.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00571>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SGA 13 PU-55 N029

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 13

Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8,80 mm
d1	11,90 mm
Dk	14,80 mm
Dmax(S)	13,50 mm
Ds	12 mm
H	11,50 mm
H2	1,80 mm
H3	3,60 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	13
Materiale aspiratore	Poliuretano PU
Potenza aspir.	4,70 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Volume	0,44 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	12,50 mm
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 13 PU-55 N029

Numero articolo.:10.01.01.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00571>

Peso	1,30 g
Famiglia de prodotti	SGA

Accessori



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00816

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00815

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza di montaggio: 13 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de