

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Numero articolo.:10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SFF 30 EPDM-45 SC040

Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili



Dimensione: 30

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Corsa)	2 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	26,90 N
Volume	1,67 cm ³
Dimensione	30
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Famiglia raccordo	SC 040

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Numero articolo.:10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>

Peso	2,50 g
Famiglia de prodotti	SFF

Accessori



SC 040 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03414

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.02918

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,3 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 30 EPDM-45 SC040

Numero articolo.:10.01.01.14048

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14048>



SC 040 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04346

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm