Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00794

https://www.schmalz.com/10.01.01.00794

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose piatte SGPN > SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

- Dimensione: 40
- Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
- Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/4"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
G1	G1/4"-IG
H	35,60 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	2,30 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	33 N
Volume	3,80 cm^3
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	40
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40 Shore A

Ventosa piatta (tonda)

SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00794

https://www.schmalz.com/10.01.01.00794

Peso	13,10 g
Famigilia de prodotti	SGPN

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Numero articolo.:10.01.01.00821

Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza di montaggio: 15 mm
Materiale: Alluminio



SGP 40 NK-40 N035

Numero articolo.:10.01.01.00789

Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A