Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 40 SI-55 SC050

Numero articolo.:10.01.06.04372

https://www.schmalz.com/10.01.06.04372

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SFB1 40 SI-55 SC050

Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- sottili e flessibili

- Dimensione: 40
- Materiale aspiratore: Silicone SI
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	29,80 mm
Dmax(S)	42 mm
Dk	20 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17 mm
d2	13,70 mm
H	29,70 mm
H2	6,60 mm
Z (Corsa)	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	8,80 N
Volume	7,53 cm^3
Dimensione	40
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Famiglia raccordo	SC 050

Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 40 SI-55 SC050

Numero articolo.:10.01.06.04372

https://www.schmalz.com/10.01.06.04372

Peso	7,50 g
Famigilia de prodotti	SFB1

Accessori

SC 050 G1/4-AG SW410

Numero articolo.:10.01.06.04347

Geometria del collegamento: 050
Allacciamento: G1/4"-AG
Lunghezza di montaggio: 7,2 mm
Diametro nominale dn: 4,1 mm

SC 050 G1/4-IG SW410

Numero articolo.:10.01.06.04348

Geometria del collegamento: 050
Allacciamento: G1/4"-IG
Lunghezza di montaggio: 17,2 mm
Diametro nominale dn: 4,1 mm