

Ventosa a soffiutto (tonda)

SFB1 10 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04391

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04391>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose SFF / SFB1 > SFB1 10 SI-55 M5-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili




Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
d2	4,20 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	17,30 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	2,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,50 N
Volume	0,30 cm ³
Dimensione	10
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,60 g
Famiglia de prodotti	SFB1

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 10 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04391

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04391>

Pezzi di ricambio



SFB1 10 SI-55 SC030

Numero articolo.:10.01.06.04367

Dimensione: 10

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5



SC 030 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.02802

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm