

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 30x10 NBR-55 N022

Numero articolo.:10.01.05.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00152>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 30x10 NBR-55 N022

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Dimensioni (LxB): 30 x 10

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Corsa)	1,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	12,20 N
Dimensioni (LxB)	30 x 10
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	2,80 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 30x10 NBR-55 N022

Numero articolo.:10.01.05.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00152>

Famiglia de prodotti

SGO

Accessori



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00124

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00123

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 13 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de