Aspiratore piatto (ovale)

SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

Numero articolo.:10.01.05.00226

https://www.schmalz.com/10.01.05.00226

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

- Dimensioni (LxB): 18 x 6
- Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	7 mm
Bs	5,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,50 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Ls	17,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Corsa)	0,80 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,50 N
Dimensioni (LxB)	18 x 6
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,50 g

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

Numero articolo.:10.01.05.00226

https://www.schmalz.com/10.01.05.00226

Famigilia de prodotti	SGO

Accessori

SA-NIP N021 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00126

Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza L1: 15,5 mm
Lunghezza di montaggio: 5 mm
Diametro nominale dn: 2 mm
Materiale: Alluminio

SA-NIP N021 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00125

Filettatura G1: M5-IG
Lunghezza L1: 15,5 mm
Lunghezza di montaggio: 10 mm
Diametro nominale dn: 2 mm
Materiale: Alluminio