

Ventosa piatta (ovale)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00092>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > Ventose piatte SGON > SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (LxB): 90 x 30


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	33 mm
Bs	30 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-AG
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	92,50 mm
Ls	90 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	3,50 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	112,60 N
Volume	9,47 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	35 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	90 x 30
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00092>

Durezza del materiale [Shore A] 70 Shore A

Peso 34,80 g

Famiglia de prodotti SGON

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00122

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00121

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00092>



ZOKL 15-18

Numero articolo.:10.07.10.00033

Campo di tenuta: 15,0 ... 18,0 mm

Materiale: Acciaio zincato



SGO 90x30 NBR-70 N023

Numero articolo.:10.01.05.00156

Dimensioni (LxB): 90 x 30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A



ZOKL 15-18

Numero articolo.:10.07.10.00033

Campo di tenuta: 15,0 ... 18,0 mm

Materiale: Acciaio zincato