

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03524>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Nipplo di collegamento ventosa



Filettatura G1: G1/8"-IG


Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	14 mm
dn	3,50 mm
D2	8,50 mm
G1	G1/8"-IG
L	16 mm
L1	25 mm
L2	7 mm
L3	2 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia raccordo	N 008
Materiale	Alluminio
Peso	6,70 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03524>

Accessori



PFG 50 FPM-65 N008

Numero articolo.:10.01.01.00077

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte



PFG 50 HT1-60 N008

Numero articolo.:10.01.01.11168

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte



PFG 50 NBR-CO-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.10342

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03524

<https://www.schmalz.com/10.01.01.03524>



PFG 50 NBR-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00017

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 50 PU-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00057

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



PFG 50 SI-55 N008

Numero articolo.:10.01.01.00037

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible