

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione legno > Piastre di aspirazione SPC > SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi




Dimensione: 250

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	34 mm
d2	203 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	252,50 mm
Ds	250 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-AG
G3	G1/8"-IG
H	25 mm
H1	67 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	16 mm
LG3	12 mm
Z (Corsa)	7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	2540 N

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Volume	387,99 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	250
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1360 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SPC

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



PC 250

Numero articolo.:10.01.01.13090

Dimensione: 250



TV G1/2-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00038

Filettatura G1: G1/2"-AG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

Piastra di aspirazione (tonda)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo.:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Pezzi di ricambio



DR-SPC 33 HNBR-65

Numero articolo.:10.01.01.11371

Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile idr. HNBR

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 16,5 mm



DR-SPC 250 NBR-55

Numero articolo.:10.01.01.01192

Dimensione: 250

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 24,5 mm