

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Piastre di aspirazione SPK > SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

### Piastra aspirazione (tonda) per superfici grezze e ben strutturate



Dimensione: 200


Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Allacciamento: G1/2"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d3	185 mm
Dmax(S)	219 mm
Ds	199 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
H	25,50 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1700 N
Volume	199 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	1600 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	200
Durezza del materiale [Shore A]	15 Shore A
Peso	1460 g

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>

Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SPK

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### TV G1/2-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00038

Filettatura G1: G1/2"-AG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



#### SU 230

Numero articolo.:10.01.01.12440

Dimensione: 230

Campo di tenuta: 230,0 ... 250,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12064>



### DR-SPK 200 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12076

Dimensione: 200

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM



### VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato



### DR-SPK 200 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.01.12076

Dimensione: 200

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A

Materiale di tenuta: EPDM