

Piastra di aspirazione (tonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Numero articolo.:10.01.01.14330

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14330>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Piastre di aspirazione SUF > SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 160

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

contiene: Tappo a vite

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Dmk	66,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	M8-IG
H	30 mm
L2	32,50 mm
LG1	14 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia de prodotti	SUF
Dimensione	160
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Numero articolo.:10.01.01.14330

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14330>

Volume	176 cm ³
Potenza aspir. d2	790 N
Potenza aspir.	1200 N
Raggio volta (min) (convesso)	400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Peso	387 g

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Piastra di aspirazione (tonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Numero articolo.:10.01.01.14330

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14330>



PC 175

Numero articolo.:10.01.01.13088

Dimensione: 175



TV G1/4-AG 12

Numero articolo.:10.05.10.00086

Filettatura G1: G1/4"-AG

Corsa sospens. Z: 12 mm

Pezzi di ricambio



DR-SUF 160 NBR-60

Numero articolo.:10.01.01.14327

Dimensione: 160

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de