

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 3.5 NBR-55 N003

Numero articolo.:10.01.01.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00004>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 3.5 NBR-55 N003

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 3,5

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| d         | 2 mm    |
| d1        | 3 mm    |
| Dk        | 4,20 mm |
| Dmax(S)   | 4 mm    |
| Ds        | 3,50 mm |
| H         | 4 mm    |
| H2        | 1,50 mm |
| H3        | 2,50 mm |
| Z (Corsa) | 0,50 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore               |
|---------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir.                  | 0,42 N               |
| Volume                          | 0,02 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)   | 7,50 mm              |
| Dimensione                      | 3,50                 |
| Famiglia raccordo               | N 003                |
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A           |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 3.5 NBR-55 N003

Numero articolo.:10.01.01.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00004>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N003 M3-AG DN100

Numero articolo.:10.01.01.00316

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza L1: 7,5 mm

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio