

## Ventosa piatta (tonda)

SGAN 9 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00802>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > Ventose piatte  
SGAN > SGAN 9 SI-55 M5-AG

### Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati




Dimensione: 9

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: M5-AG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore  |
|-----------|---------|
| dn        | 2 mm    |
| Dmax(S)   | 9 mm    |
| Ds        | 8 mm    |
| G1        | M5-AG   |
| H         | 17 mm   |
| LG1       | 5 mm    |
| SW1       | 8 mm    |
| Z (Corsa) | 1,50 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore               |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir.                     | 2,10 N               |
| Volume                             | 0,20 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 10 mm                |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm                 |
| Dimensione                         | 9                    |
| Famiglia raccordo                  | N 028                |
| Materiale aspiratore               | Silicone SI          |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SGAN 9 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.00802

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00802>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso                            | 2,20 g     |
| Numero pieghe                   | 0          |
| Famiglia de prodotti            | SGAN       |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N028 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.01.00753

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SGA 9 SI-55 N028

Numero articolo.:10.01.01.00348

Dimensione: 9

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)