Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11690

https://www.schmalz.com/10.01.01.11690

Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica

- Dimensione: 70
- Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
- Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	48 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	70
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Potenza aspir. d2	100 N
Potenza aspir.	200 N
Forza laterale	145 N
Volume	16 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	95 mm

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11690

https://www.schmalz.com/10.01.01.11690

Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Numero pieghe	0
Peso	31,50 g
Famigilia de prodotti	SHFN

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm
Lunghezza L: 0,8 mm
Materiale: Ottone / Acciaio inox

Pezzi di ricambio



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11822

Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza di montaggio: 15 mm
Materiale: Alluminio

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11690

https://www.schmalz.com/10.01.01.11690

SHF 70 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11682

Dimensione: 70
Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A