

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.00369

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00369>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito > Blocchi di aspirazione VCBL-K1 > VCBL-K1 140x115x50 TV


Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito



Dimensioni (LxB): 140 x 115

Altezza H: 50 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	115 mm
H	50 mm
L	140 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	0,60 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.00369

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00369>



VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE

Numero articolo.:10.01.12.03507

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 18,5 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

Pezzi di ricambio



ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione



VCSP-O 140x115x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00488

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 140x115x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.00369

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00369>



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00228

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm