

## Blocco di aspirazione

VCBL-G-K1 120x50x30

Numero articolo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano di lavoro nesting > Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1 > VCBL-G-K1 120x50x30

### Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno




per: Sistema a 1 circuito di vuoto

Altezza H: 30 mm

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| B         | 50 mm  |
| B1        | 133 mm |
| d         | 6 mm   |
| H         | 30 mm  |
| H2        | 14 mm  |
| L         | 120 mm |
| L1        | 107 mm |

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-G-K1 120x50x30

Numero articolo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>



### STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00235

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 19,7 mm



### STV-W M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00155

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm



### TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-G-K1 120x50x30

Numero articolo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>



### VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00012

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 15,5 mm



### VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00228

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm