

Blocco di aspirazione


VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Numero articolo.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato > Blocchi di aspirazione VCBL-R > VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Aspiratore per tavolo a reticolo



Dimensioni (LxB): 110 x 110

Lunghezza L: 110 mm

Larghezza B: 110 mm


Altezza H: 45 mm

Schermo: 30x30

Larghezza x Profondità: 6,4x6,1mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	110 mm
H	45 mm
L	110 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Schermo	30x30
Peso	0,98 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Numero articolo.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Numero articolo.:10.01.12.02691



ERS VCBL-R

Numero articolo.:10.01.12.02693

Blocco di aspirazione

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Numero articolo.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02883>



DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Numero articolo.:10.07.04.00054

Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 6 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: caucciù naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 20 Shore A

Modulo: Semicircolare