

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S4 > VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4



Dimensioni (LxB): 120 x 50

Lunghezza L: 120 mm


Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 50 mm

Disposizione: girevole di 360°

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	34 mm
L	120 mm
L1	145 mm
L2	109 mm
R1	413 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,70 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.02325

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 16,5 mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Numero articolo.:10.01.12.01474

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01474>




VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00012

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 15,5 mm



VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03318

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm