

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SP 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale > Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di



Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 160 mm


Altezza H: 30 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,88 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SP 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Numero articolo.:10.01.12.02000

Usa la costruzione: Multi-Clamp



VC-M-B 170x165x209

Numero articolo.:10.01.12.01854

Lunghezza L: 170 mm

Larghezza B: 165 mm

Altezza H: 209 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SP 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Numero articolo.:10.01.12.02000

Usa la costruzione: Multi-Clamp



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.12.02056