

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x16

Numero articolo.:10.01.15.00211

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00211>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 3 80x28x16

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN




Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 16 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	28 mm
d	60 mm
H	16 mm
L	80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,06 kg

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x16

Numero articolo.:10.01.15.00211

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00211>



O-RING 48x2 CR-70

Numero articolo.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Numero articolo.:10.01.15.00062


Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale di tenuta: EPDM

Tipo di Materiale: Gomma piuma

Modulo: Semicircolare



ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50

Numero articolo.:10.01.15.00022

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 12 mm

Lunghezza L: 81 mm

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK-50

Tipo: Cup 3

Cup

ISCUP Cup 3 80x28x16

Numero articolo.:10.01.15.00211

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00211>



ISRPL 66x14x8.5

Numero articolo.:10.01.15.00019

Larghezza B: 14 mm

Altezza H: 8,5 mm

Lunghezza L: 66 mm

Tipo: Cup 3