

Superficie di attrito

ISRPL 66x14x8.5

Numero articolo.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Accessori e parti di ricambio Innospann > ISRPL 66x14x8.5

Superficie di attrito




Larghezza B: 14 mm

Altezza H: 8,5 mm

Lunghezza L: 66 mm

Tipo: Cup 3

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	14 mm
H	8,50 mm
L	66 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Superficie di attrito

ISRPL 66x14x8.5

Numero articolo.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>



SIEB 11x1 MS-A2 100

Numero articolo.:10.07.01.00085

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Material: MS-A2

Finezza filtro: 100 µm

Materiale: Ottone / Acciaio inox