

Quad-Base

ISQB-R 175x175x15 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00183

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00183>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISQB-R 175x175x15 30/50

Quad-Base per tavola a reticolo



Dimensioni (LxB): 175x175


Spazio a pavimento: 175 x 175 mm

Lunghezza L: 175 mm

Larghezza B: 175 mm

Altezza H: 15 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	175 mm
d	60 mm
H	15 mm
L	175 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,93 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Quad-Base

ISQB-R 175x175x15 30/50

Numero articolo.:10.01.15.00183

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00183>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Numero articolo.:10.01.15.00003

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Numero articolo.:10.01.15.00004

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Numero articolo.:10.01.15.00005

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 30 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de