

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Numero articolo.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale > Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V > VC-M-BV 265x170x209

Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base



Lunghezza L: 265 mm

Larghezza B: 170 mm

Altezza H: 209 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	170 mm
H	209 mm
L	265 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	7,34 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Numero articolo.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.12.02056



FU 5 3/2 -

Numero articolo.:10.01.12.02055

Diametro nominale: 5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Numero articolo.:10.01.12.02000

Usa la costruzione: Multi-Clamp

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Numero articolo.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



VC-M-PU 4 110V-AC

Numero articolo.:10.01.12.02051

Tipo corrente: Corrente alternata 110V

Max.vuoto: -850 mbar

Diametro nominale: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

Numero articolo.:10.01.12.02040

Tipo corrente: Corrente alternata 230V

Max.vuoto: -850 mbar

Diametro nominale: 9 mm



VC-M-SPV 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01853

Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 160 mm

Altezza H: 30 mm

Capacità di aspirazione: 3 m³/h

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Numero articolo.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



VC-M-SPV 200x55

Numero articolo.:10.01.12.02009

Lunghezza L: 200 mm

Larghezza B: 55 mm



VC-M-SPV 210

Numero articolo.:10.01.12.02008

Diametro esterno D: 210 mm



VC-M-SPV 300x100

Numero articolo.:10.01.12.02053

Lunghezza L: 300 mm

Larghezza B: 100 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Base

VC-M-BV 265x170x209

Numero articolo.:10.01.12.02050

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02050>



ZUB VC-M-V

Numero articolo.:10.01.12.02054

Usa la costruzione: Multi-Clamp