

## Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 120x50x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00055>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio > Blocchi di aspirazione VCBL-G-K2 > VCBL-G-K2 120x50x100 ST

### Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno



per: Sistema a 2 circuiti di vuoto


Dimensioni (LxB): 120 x 50

Altezza H: 100 mm

Funzione supplementare: Bocchetta

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
B1	117 mm
d	10 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	120 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,63 kg

### Accessori

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Blocco di aspirazione

VCBL-G-K2 120x50x100 ST

Numero articolo.:10.01.12.00055

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00055>



### ZUB VCBL-G

Numero articolo.:10.01.12.00203

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-G

## Pezzi di ricambio



### VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Part no.:10.01.12.00012

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 15,5 mm



### VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

Part no.:10.01.12.00063

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 16,5 mm