

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02591

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02591>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Blocchi di aspirazione VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x50 TV

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1



Dimensioni (LxB): 120 x 50

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 50 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	50 mm
H2	37 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02591

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02591>



VST VCBL-S DI-RA

Numero articolo.:10.01.12.03573

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm




TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Numero articolo.:10.01.12.03569

Lunghezza L: 115,5 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Campo di tenuta: mm

Blocco di aspirazione

VCBL-S1 120x50x50 TV

Numero articolo.:10.01.12.02591

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02591>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00012

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 15,5 mm



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm