

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Numero articolo.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio e presa per applicazioni automatizzate > Ventosa Cup Balance SSCB > SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico



Diametro cerchio D mk: 78 mm

Funzione Ventose: Perni a fissaggio centrale

Ventosa: Vent. a soffietto FSG

Allacciamento: M6-IG


Material: VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Supporto pezzo materiale: NBR

Altezza H1: 179 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	134 mm
Dmk	78 mm
D mk1	48 mm
G1	M6-IG
G2	G1/4"-IG
H1	179 mm
EH (min)	141 mm
EH (max)	171 mm
Zs	30 mm
Z (Corsa)	46 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	60
Peso	2.609,70 g
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Numero articolo.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>

Accessori



ERS SSCB-FG60-VU1

Numero articolo.:10.01.15.00953

Usa la costruzione: Ventosa Cup Balance

Dimensione: FG60-VU1

Pezzi di ricambio



ERS SSCB-FG60-VU1

Numero articolo.:10.01.15.00953

Usa la costruzione: Ventosa Cup Balance

Dimensione: FG60-VU1



KAPP 7x10.5 SSCB

Numero articolo.:10.01.15.00918

Diametro esterno D: 7 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Usa la costruzione: Ventosa Cup Balance

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Numero articolo.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>
